



## Poubelle coulissante en plastique TANDEM

### Capacité totale

31.7 qt\*

38 qt\*

### Dim. d'installation requise - Largeur

Min. 14 5/8  
po\*Min. 22 1/8  
po\*

### Dim. d'installation requise - Profondeur

Min. 13 1/2  
po\*Min. 18 1/2  
po\*

### Dim. d'installation requise - Hauteur

Min. 12 3/4  
po\*Min. 14 3/8  
po\*

### Fini

Gris

Noir

### Contenance du récipient

2 x 18 L (19  
qt)1 x 12 L  
(12,68 qt) / 1  
x 18 L (19 qt)

### Dimension du produit - Largeur

13 5/8 po\*

17 po\*

### Dimension du produit - Profondeur

13 1/4 po\*

18 1/2 po\*

### Dimension du produit - Hauteur

12 5/8 po\*

14 1/8 po\*

## DESCRIPTION

- Faible hauteur
- Idéale pour armoire sous l'évier
- Couvercle servant d'espace de rangement pour les journaux ou autres

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité totale	Dim. d'installation requise - Largeur	Dim. d'installation requise - Profondeur	Dim. d'installation requise - Hauteur	Finis	Contenance du récipient	Dimension du produit - Largeur	Dimension du produit - Profondeur	Dimension du produit - Hauteur
<b>3644100</b>	31.7 qt*	Min. 22 1/8 po*	Min. 13 1/2 po*	Min. 14 3/8 po*	Gris	1 x 12 L (12,68 qt) / 1 x 18 L (19 qt)	17 po*	13 1/4 po*	14 1/8 po*
<b>364090</b>	38 qt*	Min. 14 5/8 po*	Min. 18 1/2 po*	Min. 12 3/4 po*	Noir	2 x 18 L (19 qt)	13 5/8 po*	18 1/2 po*	12 5/8 po*

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Marque</b>	Richelieu
<b>Matériau</b>	Métal, Plastique
<b>Solutions</b>	Armoires du bas, Armoires sous l'évier, Poubelles et centres de recyclage
<b>Zones d'activité</b>	Nettoyage, Préparation

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, [cliquez ici](#).

## PRODUIT(S) INCLUS

Gabarit de perçage.

## INFORMATION IMPORTANTE

Prendre note que les instructions de montage qui figurent dans les documents techniques sont à titre indicatif seulement puisqu'elles ne sont pas à l'échelle. Elles ne peuvent donc pas être utilisées comme gabarit de perçage. Consulter la fiche technique pour les dimensions des bacs individuels. Les bacs sont inclus pour tous les modèles. Cependant le bac B3666100 est suggéré pour le produit 3666100 pour des besoins de remplacement.

**PHOTOS DU PRODUIT**

